

品番：EA758XP-4B

品名：AC100V/6.6W/E17 LED電球(昼白色)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,960円(税抜)／2,156円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,960円(税抜)／2,156円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/04/29 23:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                            |                        |       |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------|
| メーカー                                                       | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番    | LDG20T・N・7/10V2 |
| 種別                                                         | 20形                    | 消費電力  | 6.6W            |
| 全長                                                         | 580mm                  | 全光束   | 1000lm          |
| 光色                                                         | 昼白色                    | ガラス管径 | 25mm            |
| 口金サイズ                                                      | G13 (スタータE:17)         | 重量    | 109g            |
| 電源                                                         | AC100V (50/60Hz)       | 発光効率  | 151.5lm/W以上     |
| 演色性                                                        | 83Ra                   | 設計寿命  | 40000時間         |
| グロースターター式器具専用交換ランプ<br>(FL蛍光灯専用)                            |                        |       |                 |
| 専用スターター付きなので今お使いの蛍光管からすぐに取り替えられます。                         |                        |       |                 |
| 明るさ20%アップ※。低消費電力を実現しているので省エネで電気代を節約することができます。(※メーカー従来品と比較) |                        |       |                 |
| キッチンや洗面台等の点灯時間が短い場所での使用にオススメ                               |                        |       |                 |
| 交換時に感電することがない片側給電方式なので、安全に器具の交換が可能。                        |                        |       |                 |
| スイッチを入れた直後からパッと明るく点灯します。                                   |                        |       |                 |
| LEDランプの寿命は約40,000時間なので、1日10時間点灯で約10年交換不要の長寿命。              |                        |       |                 |

代替品

|                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b> EA758XA-169A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:消費電力、全光束</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.