

品番：EA739AP-21

品名：デジタル風速風温計



販売価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)			
カタログ価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/03 08:54現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0812ページ			



風速

温度

仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	FG-561
測定範囲	風速: 0～20m/s (0～50℃) 温度: -20～50℃	分解能	風速: 0.1m/s又は0.2kt 温度: 0.1℃
精度	風速: 表示値の± (5%+0.2m/s) 温度: ±0.5℃ (0～40℃)	機能	瞬間風速・最大風速・最小風速・平均風速表示、ビューフォート風力階級表示、HOLD、リンケの体感温度表示、電池残量表示
電源	9V電池×1本、又は2本 (1本付属) (※2本使用時は長期間使用可能)	サイズ	56(W)×36(D)×160(H)mm
重量	163g (電池含)	測定単位	風速: m/s 又は kt 温度: ℃
材質	ABS樹脂 (塗装仕上)	風速・温度検知	サーミスタ
使用温度	0～50℃ (風速計)		

微風の計測にも優れた熱線式風速計

軽く、小さく、高精度。瞬間風速、最大・最小風速、平均風速を高精度に計測ができます。

体感温度・風力階級も表示します。

0.1m/sの微風速を正確にキャッチ。

専用ソフトケース付

温度計付
操作性・携帯性重視の使いやすい「人間工学設計」。安心と信頼の日本製。
【多彩なお知らせ機能】 ・瞬間風速:その時の風速を1秒毎に計測 ・MAX:計測時の最大風速を表示 ・MIN:計測時の最小風速を表示 ・AVE:10分間の平均風速を表示 ・CLAS:ビューフォート風力階級を表示 ・HOLD:HOLDボタンを押した時の風速データを表示 ・SENS:リンケの体感温度を表示 ・BATTERY:電池交換時期には点滅して表示 ※リンケの体感温度とは、リンケによって考案された風速を考慮した体感温度で、以下の式によって求められます。 体感温度＝温度－4×√（風速）
【こんな用途に大活躍!】 ・建設、漁業、農業、園芸などの屋外作業に。 ・畜産、酪農など家畜の体調管理に。 ・空調設備のメンテナンスや環境測定などに。 ・スポーツカイト、模型飛行機など風を利用するスポーツ。 ・陸上競技、スキー、レーシングなどのタイムを測定するスポーツ。 ・ゴルフ、テニス、野球、ラグビーなどの風で戦略を立てるスポーツ。 ・バードウォッチングなどのアウトドア、レジャーに。 ・フィールドでの理科学習やボーイスカウト活動に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA739AR-2 コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.