

品番：EA758YK-605

品名：20100mAh モバイルバッテリー-(超高速充電)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1874ページ		



45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20100mAhのモバイルバッテリー

仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C33L-20000BK
ポート数	USB Type-C出力×1 USB-A出力×1 USB Type-C入力×1	バッテリー容量	20,100mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約3時間30分 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合
出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V /9V/15V/20V、USB-Aは5V	出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A /3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A
サイズ	約51(W)×44(D)×156(H)mm	重量	約442g
付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m	定格入力電圧	5V/9V/15V/20V
定格入力電流	3A/3A/2A/1.5A	カラー	ブラック
くり返し使用回数	500回	電池種類	充電式リチウムイオン電池

USB Power Delivery認証の、対応機種を超高速充電できる20,100mAhモバイルバッテリーです。

※USB Type-C(USB-C)で充電を行うパソコン及びタブレットの内、充電専用のUSB Type-C(USB-C)ポートが無い機種につきましては、強制出力モードの使用を推奨

※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。

本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。

Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。

USB Power Delivery対応のモバイルバッテリーに、パソコン及びタブレット等を接続すると、接続機器からモバイルバッテリーに給電される事があります。

本製品は接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心して使用いただけます。

モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。

※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器にUSB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを接続し充電した時間です。

USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。

本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。

※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブル(0.5m)を付属しています。

USB Type-C(USB-C)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。

USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクタを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

- ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
- ・過充電／過放電／短絡(ショート)／過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
- ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
- ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
- ・PSE適合／UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)／JBRC正会員

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

