

品番：EA758YK-607

品名：12000mAh モバイルバッテリー(長寿命タイプ)



販売価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)		
カタログ価格	9,670円(税抜)／10,637円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/09 21:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1926ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C39-12000BK
ポート数	USB-A出力×1 USB Type-C入力×1	バッテリー容量	12000mAh
充電時間	約3時間	出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V /9V/12V、USB-Aは5V
出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4 A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A	サイズ	78(W)×17(D)×159(H)mm
重量	310g	付属品	USBケーブル (USB Type-C(USB-C)to USB Type-C)
くり返し使用回数	1000回	カラー	ブラック
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	コネクタ形状	電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 電源出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
電池種類	充電式リン酸鉄リチウムイオン電池	電気用品安全法	OPSE 特定以外の電気用品

USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力に対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。

リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる“強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
本製品(バッテリー容量12000mAh)でスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
メーカー従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる“強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
モバイルバッテリー本体を約3時間で充電できます。 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
約1000回繰り返し使用可能な充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.