

品番 : EA758YS-41A

品名 : [単3・単4] 電池急速充電器(エネループ 単3x4本付)



販売価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
カタログ価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/01 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2068ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	K-KJ87MCD40L
仕様	充電器+USBコード+エネループ単3(4本)	充電可能本数	単3形1~4本、または単4形1~4本、合わせて4本まで充電可能
サイズ	充電器:66(W)×28.5(D)×85(H)mm LEDライトアタッチメント:26(W)×28(L)×16(H)mm エネループ:φ 14.5×50.5mm(1本あたり)	重量	充電器:85g LEDライトアタッチメント:10g エネループ:27g(1本あたり)
充電時間	単3形1~2本:約2.3時間 単4形1~2本:約2時間	電圧	1.2V
容量	Min.2,000mAh	繰り返し使用回数	約600回
付属品	USBコード(USB-A-USB-microB)(長さ:約20cm) LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED:1個)		

スタンダードモデル

(入力機能)

電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクリック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。

・微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムーズに進行する予備充電機能搭載

・残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ

・充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載

- ・スマートチャージ機能で、充電しすぎのムダを省く。
- ・クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
- ・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
- ・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。

(出力機能)

- ・単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能
- ・スマートフォンへの充電：約0.5回

LEDライトアタッチメント付き。もしもの時の明かりの確保

LEDライトとして点灯時間は約11時間(明るさ：照度約18lx/光束約35lm(参考値))

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.