

品番：EA757X-47A

品名：6倍 単眼鏡



販売価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2005ページ		



仕様

メーカー	ビクセン (Vixen)	型番	アーツコープ H6×16
倍率	6倍	対物レンズ径	16mm
最短合焦距離	0.25m	実視界	9.3°
明るさ	7.3	サイズ(mm)	70×31
重量	56g	付属品	セミハードケース、ネックストラップ
見掛視界	55.8度(52.0度※) (※JIS B7157:2003に準拠した計算による)	1000mにおける視界	163m
ひとみ径	2.7mm	アイレリーフ	12mm
カラー	レッドメタリック	プリズム材質	BK7
コーティング	フーリーマルチコート	防水性	無
三脚取付	不可		

一般的に双眼鏡は両目でのぞくため、2つの望遠鏡を平行に並べています。このため、近距離にピントを合わせようとするときパララックス(視差効果)により両目同時に1点を観察することが困難になります。単眼鏡は片目でのぞく仕様のためパララックスが起きず、近距離の観察に最適です。

最短25cmからピントを合わせられるため美術鑑賞など近くにあるものを拡大して観察するのに大変便利です。

手ブレが気にならず広い視界(実視界9.3度)を確保できるバランスのよい倍率設定6倍を採用。

ポケットサイズのコンパクトボディは堅牢なアルミ合金素材を採用。外装にはしっとり落ち着きのあるレッドアルマイト処理を施し、堅牢性と高級感を演出しました。

すべてのレンズ面に3層の反射防止コーティングを施し、入射する光のロスを効果的に抑えています（フォーリーマルチコート）。大変コントラストが高く、観察物の色を鮮明でリアルに再現します。

専用収納ケースを付属。手のひらに収まる、たまごのようなサイズ感で、6倍アーツコープにジャストフィットします。ネックストラップにつけたまま首からさげてもファッションにもなじみやすく、そのまま単眼鏡を使うことも、収納することもできます。セミハードケースなので単眼鏡をキャップレスで収納できます。

緩衝素材でできているため、美術館の音声ガイドや携帯電話など他のアクセサリと一緒に首からさげても干渉音が気ならず傷も防止します。

代替品

	品番 EA757X-32B コメント 倍率:15～60倍
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.