

品番：EA759EX-46E

品名：455-1540mm カメラ三脚



販売価格	7,200円(税抜)／7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜)／7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 08:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2001ページ		



カメラのねじ規格			
ねじ	規格	適用	
UNC1/4"	全ねじ	一般カメラ用	
UNC1/4"	一部ねじ	一部カメラ用	
UNC1/4"	一部ねじ	一部カメラ用	
UNC1/4"	一部ねじ	一部カメラ用	

仕様

メーカー	SLIK	型番	GX-S6400
段数	4	伸長	1540mm
縮長	455mm	重量(g)	1250
耐荷重	1500g	主材質	アルミ
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"	全高(EV無し)	1275mm
地上最低高	455mm	EVスライド	265mm
パイプ径	21mm	カメラ台サイズ	73×46mm
雲台	3Way雲台 (一体型・分離不可)	水準器	有
脚ロック方式	レバー式脚ロック	エレベーターの種類	ラック&ピニオン式
専用ケース付属			
スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58～90mm、厚さ12mm以内)			
21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。 雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。			
4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとなりました。			
クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。			

クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。

ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。

見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。

クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.