品番: EA759GW-61

品名: 1TB ハードディスク(WD Red採用高耐久)



販売価格	<b>27,400円</b> (税抜)/30,140円(税込)				
カタログ価格	27,400円(税抜)/30,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/27 01:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1937ページ				











## 仕様

メーカー	エレコム	型番	ELD-REN010UBK
容量	1TB	インターフェイス	USB3.0/2.0
対応OS	Windows10/8.1/7、 WindowsServer2022/2019/2016 (64bit)/2012(64bit)/2012 R2 (64bit)/2008(64bit/32bit)/2008 R2(64bit)、 macOSCatalina10.15/Mojave10. 14/10.13/10.12、MacOSX10.11 /10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10. 5/10.4 ※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります	サイズ	120(W)×183(D)×35(H)mm(本体の み、突起部を除く)
重量	約850g(本体のみ)	対応パソコン	標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを 搭載したパソコンおよびApple Macシ リーズ
ドライブ数	1	入力電圧	100V
コネクタ形状	USB3.0 Standard-B×1	RAID機能	無し
セキュリティスロット	0	出荷時フォーマット	NTFS
冷却FAN	無し	PC電源連動	0
アクセスLED	0	RoHS指令	無し

付属品	ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互 換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴ ム足×1、セットアップガイド×1式	メーカー保証期間	3年間
1Clickボタン	無し	注意事項	※テレビ向けのセットアップガイドを同梱していますが、各社テレビ各機種との個別の動作確認はしておりません。テレビ側の仕様等により本製品をお使い頂けない場合がございますがご了承ください。

熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。

低回転速ながら7200回転のハードディスクに相当する高速転送を実現した「WD Red」を採用しました。

「WD Red」は、ウエスタンデジタル社がNAS向けに開発したハードディスクドライブです。ハードディスクメーカーならではの利便性を追求した機能「NASWare」、「3D Active Balance Plus」を搭載しています。

「NASWare」はWD Redに搭載されたWD独自のテクノロジーです。ハードディスク使用時の消費電力を最適化することによりハードディスクの温度を低減させ、パフォーマンスを向上させます。また、予期しない電力損失時などのデータ破損や損失を最小限に抑制します。

従来のハードディスクドライブは動作中の振動から、「寿命の短縮」・「騒音発生」など時間の経過と共にパフォーマンスが低下いたしました。本製品は「3D Active Balance Plus」機能を搭載し、ハードディスク自体の振動、雑音を極限まで抑え、高いパフォーマンスと信頼性を実現しています。

24時間稼働などNAS特有の条件にも最適化しており、NAS製品のバックアップにも最適です。

ハードディスクの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造空冷構造を実現しました。

USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。

ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。

## 代替品



**品番** EA759GW-62 コメント 容量:2TB

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.