品番：EA759GY-80

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

販売価格	9,350円（税抜）／ 10,285円（税込）			
カタログ価格	9,350円（税抜）／10,285円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/23 22:38現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				






仕様

メーカー	バッファロー(BUFFALO)	型番	WSR-1500AX2L/D
コネクタ	WAN：1ポート（RJ-45型） LAN：3ポート（RJ-45型）	準拠規格（最大転送速度）	5GHz： IEEE 802.11ax：1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac：866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n：300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a：54Mbps 2.4GHz： IEEE 802.11n：300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g：54Mbps IEEE 802.11b：11Mbps
サイズ	55(W)×130(D)×159(H)mm ※アンテナおよび突起部を除く	重量	約338g
付属品	ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載	対応OS	Windows：Window 11/10 Mac：macOS 11以降 本体 iOS：iOS 18/17/16/15 Android：Android 9以降 本体
対応機種	iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max	電源	AC100V 50/60Hz

	※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。		
消費電力	9.1W(最大)	周波数範囲(チャンネル)	5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180～5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260～5320MHz) W56 100/104/108/112/116 /120/124/128/132/136/140ch (5500～5720MHz) W56(新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1～13ch (2412～2472MHz)
セキュリティー	WPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP(128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)	無線LANアンテナ	内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)
有線LAN伝送速度	LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1	動作保証環境	温度:0～40℃ 湿度:10～85%
VCCI適合	VCCI Class B		

Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム対応(5GHzのみ)

たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。

端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング。安定感のある通信を実現できます。

たくさんつないでも速度が落ちにくいMU-MIMOに対応。

Wi-Fi子機との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切替を自動で行う「バンドステアリングLite」機能搭載。部屋中どこでも快適に通信できます。

Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
※EasyMeshネットワークを利用するには、コントローラおよびエージェントとして使用するWi-Fiルーター、アクセスポイント、Wi-Fi中継機がすべてEasyMeshに対応している必要があります。

EasyMeshは有線でもメッシュネットワークを構築できます。

強固なセキュリティー「WPA3」対応。パスワードの不正解読をブロック。

日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)

古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。
まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応。

スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」

ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。
スマホで設定できる「専用アプリ」 同梱のQRコードをこのアプリで読み取り、ガイドに従うだけでインターネットが始められます。
NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済み。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.