品番: EA763AA-192E

品名: DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	24,400円 (税抜)/ 26,840円(税込)				
カタログ価 格	24,400円(税抜)/26,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/06 05:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0274ページ				



























仕様

メーカー	セルスター工業(CELLSTAR)	型番	CS-23FH			
<本体>						
録画画素	200万画素(FullHD)、100万画素 (HD)、35万画素(D1)	録画画質	FullHD:高画質(12Mbps)、標準 (10Mbps)、低画質(8Mbps) HD:高画質(7Mbps)、標準 (5Mbps)、低画質(3Mbps) D1:高画質(2Mbps)、標準(1.5 Mbps)、低画質(1Mbps)			
録画画角	FullHD·HD:107°(水平)、56°(垂直)、 130°(対角) D1:90°(水平)、56°(垂直)、115°(対 角)	録画圧縮	録画AVI(H.264) 静止画JPEG			
録画トリガ	通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画 /モーション録画+イベント録画	3つの録画モード	常時録画モード 常時録画・イベント録画モード(自動) クイック録画機能(手動)			
GPS	有	HDR	有			
3Gセンサー	有(衝擊感度10段階)	対応記録媒体	microSDカード(8GB~64GB)			

対応外部記憶媒体	microSDカード8GB~32GB(クラス 10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス 10/SDXC規格準拠)、その他、スピー ドクラスとして下記以上を推奨 ・SDスピードClass:Class10 ・UHSスピードクラス:U1以上 ・Videoスピードクラス:V30以上	記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
音声録音	有(オン、オフ設定可)	外部映像出力	無
インターネット地図連動	有	電源	DC12V·24V
動作温度範囲	−10℃~60℃	サイズ	82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起 部含まず) マウントベース取り付け時:72(H)mm
重量	75g	VCCI	クラスB
付属品	マウントベース(両面テープ付)、ボール ジョイント(ストレート)、DCコード、 16GBmicroSDカード		

<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>

映像素子	200万画素カラーCMOSセンサー	フレームレート	30fps
視野角	116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)	F値	2
最低被写体照度	3LUX		

日本製・自社工場自社生産で安心・安全

液晶付きでもコンパクトだから視界を遮らない!

夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。

フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。

画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!

パーキングモードボタン ワンタッチでON/OFFを切りかえ!

起動時に音声でお知らせ

電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。

定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。

地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。

エンジンON/OFF連動で自動録画。

映像録画時に音声も録音可能。

3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。

ボイスアシスト機能搭載。

スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心

モーション(動体検知)を搭載!パーキングモードは最大12時間録画!

いろいろな車両に取り付け可能

3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない

「交通事故報告書」の書き出しも可能! 専用ビューア有

3Gセンサーのカスタム設定

3Gセンサーの前後、左右、上下の感度を個別にカスタム設定できます。

撮影機能

手動で写真を撮影することができます。

耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用。いつもきめ細かく美しい映像を残します。

ボイスアシスト搭載!

録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が付いているので分かりやすい!

カメラズーム

デジタルズーム2倍、4倍、オフ、と設定が可能です。

時計の表示

画面を時計に切り替え可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.