

品番：EA763CJ-5

品名：ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(充電式)



販売価格	63,100円(税抜) / 69,410円(税込)		
カタログ価格	63,100円(税抜) / 69,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



電源がない環境でも動作するバッテリー内蔵、有線マイク接続にも対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP17
実用最大出力	36W	周波数特性	65Hz~20KHz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	3.5インチ(直径89mm)
ツイーターサイズ	0.75インチ(直径約19mm)	入力端子	直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
外部入力	3.5mmステレオミニジャック×1	外部出力	3.5mmステレオミニジャック×1
電源	AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(1.1V/2200mAh)	充電方法	AC電源(100-240V)
充電時間	約4時間	連続使用時間	マイク使用で約4~6時間程度 音楽再生時で約4~6時間程度 (バッテリー駆動時、中間音量)
運用電波帯域	806.125~809.750MHz	型式	単一指向性ダイナミックマイク

アンテナ形式	内蔵アンテナ	送信周波数	806.125～809.750MHz
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー	電波形式	F3E
トーン信号	30kHz	空中線電力	10mW以下
送信周波数安定度	10ppm以下	不要輻射	2.5 μ W以下
基準周波数偏移	\pm 20kHz	最大周波数偏移	\pm 30kHz
感度	-73 \pm 3dB	インピーダンス	600 Ω
電源電圧	DC1.5V(単3形乾電池 \times 2)	電池寿命	約6時間(アルカリ電池使用時)
セット内容	スピーカー本体 \times 1、ワイヤレスマイク \times 1、ショルダーベルト \times 1、取扱説明書 \times 1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A) \times 1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m) \times 1、マイクスリップリング \times 1	重量	スピーカー:約2.02kg マイク:209g
サイズ	スピーカー:186(W) \times 95(D) \times 255(H)mm マイク: ϕ 47.3 \times 233mm	ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数	チャンネル / 周波数 0 / 806.125MHz 1 / 806.500MHz 2 / 806.875MHz 3 / 807.250MHz 4 / 807.625MHz 5 / 808.000MHz 6 / 808.375MHz 7 / 808.750MHz 8 / 809.125MHz 9 / 809.500MHz
ご注意	本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承ください。 本製品は防水機能を備えておらず、雨や湿度変化による結露などにより故障・破損する可能性があるため、屋外での使用は動作保証対象外となります。		

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。

ワイヤレスマイク1本を同梱しており、自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大2本までマイクを同時利用することが可能です。

ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できるため周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。

市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。

スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160～180平方メートル程度での使用に最適です。

マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。

音量操作などがしやすい上面側にコントロール部分を搭載しています。

外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。

電源は通常の家計用コンセントで使用できるAC電源と、持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。

本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載しています。

持ち運びに便利なショルダールベルト付きです。

本体側面にマイクホルダーを装備しており、未使用時にマイクを収納・保管できます。

収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付きです。

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。

B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.