

品番：EA764A-184

品名：USB3.0 カードリーダー(超高速マルチタイプ)



販売価格	6,640円(税抜)／7,304円(税込)		
カタログ価格	6,640円(税抜)／7,304円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/14 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1970ページ		

UHS-II 対応に対応した高速USB3.0マルチカードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3ML35BK
カラー	ブラック	消費電流	動作時/900mA (MAX) スタンバイ時 /160mA (MAX)
スロット	SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1	環境条件(結露なきこと)	動作時/温度 0～50℃、湿度 0～80%保管時/温度 0～70℃、湿度 0～60%
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)
対応OS	Windows 11・10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS	ケーブル長	30cm
サイズ	86(W)×53(D)×14.5(H)mm	重量	54g

UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)カードリーダーです。

多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。

SDカードが2枚同時に認識できます。

電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
ケーブルがなくなる直付けUSBケーブルです。
SDXCメモリーカード512GB (UHS-II)に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。
UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。
プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 対応したカードリーダーです。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 機器として使用するには、USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 対応のポートを搭載した機器が必要です。
Windows&Mac両対応です ※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB IF (USB Implementers Forum) により USB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
UHS- II 対応の超高速タイプ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.