

品番：EA759GW-36

品名：8TB ハードディスク(RAID01対応)



販売価格	133,300円(税抜) / 146,630円(税込)		
カタログ価格	133,300円(税抜) / 146,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 17:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1896ページ		



RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ  
USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適です

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	STHJ8000800
容量	8TB	インターフェイス	USB3.2(Gen2)
対応OS	Windows10以降、macOS10.14以降	サイズ	118(W)×217(D)×93.3(H)mm
重量	約2.8kg	付属品	USB3.2(Gen2)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG
コネクタ形状	USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1	対応パソコン	標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
ドライブ数	2	回転数	7200rpm
入力電圧	100V、50/60Hz (ACアダプター)	RAID機能	ハードウェアRAID 0/1/JBOD
セキュリティスロット	○	出荷時フォーマット	exFAT
冷却FAN	○	PC電源連動	○
アクセスLED	○	使用可能地域	日本国内

電気用品安全法	PSEマーク表示	添付ユーティリティ	LaCie ToolKit, LaCie RAID Manager
RoHS指令	EU RoHS指令準拠(10物質)	メーカー保証期間	5年間
プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proを搭載			
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。			
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。			
USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。			
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。			
放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。			
USB3.2(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。			
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。			
クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。			
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。			
※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続いただけません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用ください。			
※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.