

品番：EA759GW-42B

品名：250GB ポータブルSSD



販売価格	9,160円(税抜) / 10,076円(税込)		
カタログ価格	9,160円(税抜) / 10,076円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1895ページ		



片手でワンプッシュのラクラク接続!

ロックを出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大590MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD

仕様

メーカー	エレコム	型番	ESD-EPK0250GBK
容量	250GB	カラー	ブラック
対応OS	Windows 10/8.1, macOS Big Sur 11, Chrome OS ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。	対応ゲーム機	PlayStation(R) 4, PlayStation(R) 4 Pro, PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
付属ソフトウェア対応機種	Windows 10/8.1が動作するWindows/パソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac	インターフェイス	USB3.2(Gen2, Gen1) USB3.1(Gen2, Gen1) USB3.0 USB2.0
サイズ	57.7×20×10.5mm	重量	11g
コネクタ形状	USB3.2(Gen2) typeA オス	データ転送速度	読み出し: 最大590MB/s 書き込み: 最大260MB/s

			※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
付属品	ユーザーズマニュアル		
読み込み最大590MB/s、書き込み最大260MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。			
本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。			
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。			
重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。			
USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 ※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。			
テレビやレコーダーなどの機器に接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 ※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様依存します。			
シャープ(アキュオス)、レグザ、ソニー(ブラビア)、パナソニック(ビエラ)、ハイセンスなどのテレビに接続可能です。 ※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。			
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。			
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。			
キャップレスでキャップを紛失する心配がないロック式です。			
アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。			
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 ※本製品にストラップは付属していません。			
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付セキュリティソフト「PASS」が使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.