

品番：EA759GW-45A

品名：500GB ポータブルSSD(スマホ・タブレット用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,700円(税抜) / 16,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,700円(税抜) / 16,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 20:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1895ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|------------------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | ESD-EMH0500GBK |
| 容量 | 500GB | インターフェイス | USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) |
| 対応OS | Windows 11/10 macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 iPadOS 16 Android 13 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器はメーカーweb対応表よりご確認ください。 | サイズ | 64×22.5×8mm |
| 重量 | 12g | 対応ゲーム機 | PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 |
| コネクタ形状 | USB Type-C(TM) | 転送速度 | 読み込み:最大1000MB/s 書き込み:最大980MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))で使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 |
| 出荷時フォーマット | exFAT | セキュリティソフトウェア対応機種 | Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12 |

| | | | |
|--|----------|-----|---------------------------|
| | | | /macOS Big Sur 11が動作するMac |
| 電源 | USBバスパワー | カラー | ブラック |
| USB Type-C(TM)スライドコネクタを採用したUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。 | | | |
| 出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、PC/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで購入後すぐに使用可能。 | | | |
| USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現します。 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 ※最大転送速度は当社環境による実測値であり、全ての環境において保証するものではありません。 | | | |
| PlayStation(R)5に接続し、PlayStation(R)5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 | | | |
| お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 | | | |
| 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 | | | |
| モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 | | | |
| 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 | | | |
| SSDをPlaystation(R)5に接続し、Playstatio(R)4のゲームデータを保存することで、Playstation(R)5の内蔵のSSDの容量を確保することが出来ます。 内蔵のSSDでプレイする時とロード時間に差がなく、高速にロード出来ます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.