


品番：EA764A-314

品名：[Qi準拠]ワイヤレス充電器(ゴールド)



販売価格	6,820円(税抜)／7,502円(税込)		
カタログ価格	6,820円(税抜)／7,502円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/23 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	W-QA20GD
規格	Qi(チー)	カラー	ゴールド
サイズ	φ約90×9(H)mm	重量	約66g
付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル(約50cm)	入力	最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応)
入力端子	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート	出力	5W/7.5W/10W
使用温度範囲	0℃～40℃	使用湿度範囲	10%～85%
LED発光色	通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。	注意事項	本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。

スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。

WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
最大出力10WでGalaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。
スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
デスクなどにすっきり設置できる薄型タイプです。
卓上で使用するのに便利な長さ約50cmのケーブルが付属しているので、ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※USB-A(メス)端子のUSB出力アダプターをご利用の際は、USB-A-USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等のご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.