

品番：EA764A-49C

品名：メモリーリーダー(USB3.2)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,340円(税抜) / 2,574円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,340円(税抜) / 2,574円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 22:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



USB Type-C(TM)接続 直挿しメモリーカードリーダー(UHS-I)

仕様

|          |  |        |  |
|----------|--|--------|--|
| メーカー     | エレコム   | 型番     | MR3C-D20BK   |
| インターフェイス | USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0 /USB1.1>  | コネクタ形状 | USB type-C(オス)   |
| スロット数    | 2  | サイズ    | 約17(W)×49(D)×9(H)mm  |
| 重量       | 8g   | カラー    | ブラック   |
| 対応メディア   | SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I /UHS-II※/SD Express※)、SDXC (DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)<br>microSD(DS/HS)、microSDHC(DS /HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS /UHS-I/UHS-II※/SD Express※)<br>※読み書き時のデータ転送速度は UHS-Iでの速度になります。 | 対応OS   | 対応OS(Windows)Windows 11 /10<br>対応OS(macOS)macOS15 Sequoia<br>対応OS(iPadOS)iPadOS 18<br>対応OS(iOS)iOS 18<br>対応OS 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| 動作環境     | 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)   |        |  |

パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダー

SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。同時利用が可能。

デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込みます。編集やSNSへのアップの際に便利。

パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能。

約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利。

UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応。

メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載。

ボディにはアルミニウムを採用。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.