

品番：EA764A-49C

品名：メモリーリーダー(USB3.2)



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB Type-C(TM)接続 直挿しメモリーカードリーダー(UHS-I)

仕様

メーカー	エレコム	型番	MR3C-D20BK
インターフェイス	USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0 /USB1.1>	コネクタ形状	USB type-C(オス)
スロット数	2	サイズ	約17(W)×49(D)×9(H)mm
重量	8g	カラー	ブラック
対応メディア	SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I /UHS-II※/SD Express※)、SDXC (DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※) microSD(DS/HS)、microSDHC(DS /HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS /UHS-I/UHS-II※/SD Express※) ※読み書き時のデータ転送速度は UHS-Iでの速度になります。	対応OS	対応OS(Windows)Windows 11 /10 対応OS(macOS)macOS15 Sequoia 対応OS(iPadOS)iPadOS 18 対応OS(iOS)iOS 18 対応OS 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境	温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)		

パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダー

SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。同時利用が可能。

デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込みます。編集やSNSへのアップの際に便利。

パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能。

約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利。

UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応。

メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載。

ボディにはアルミニウムを採用。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.