

品番：EA759GW-74A

品名：2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機能付)



販売価格	33,400円(税抜)／ 36,740円(税込)		
カタログ価格	33,400円(税抜)／36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク

仕様

メーカー	エレコム	型番	ELP-EEN020UBK
容量	2TB	インターフェース	USB3.0/2.0
対応OS	Windows 10/8.1/7、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8、Windows Server 2022/2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。	サイズ	79.4(W)×117(D)×21(H)mm (本体のみ、突起部を除く)
重量	240g(本体のみ)	付属品	USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付き)
コネクタ形状	USB3.0 Micro-B×1	電源	USBバスパワー接続
カラー	ブラック	対応パソコン	標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン
ドライブ数	1	回転数	非固定
入力電圧	5V(USBバスパワー)	出荷時フォーマット	NTFS

PC電源連動	○	アクセスLED	○
使用可能地域	日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。		
ハードウェア暗号化方式採用し、大切なデータを確実に守るセキュリティ対策ポータブルハードディスクです。			
ハードディスクの内部に暗号化チップを内蔵し、パソコンのリソースを圧迫せず、リアルタイムに暗号化/復号を行います。			
保存されるデータが強制的に暗号化される強制暗号化仕様となっており、暗号化をする手間や暗号化をやり忘れる心配がありません。また、保存されたデータにアクセスするためにはあらかじめ設定したパスワードでの認証が必要なので、データの流出防止に役立ちます。			
ハードディスク側にソフトウェアをインストールしているため、パソコンへのインストールが不要ですぐにお使いいただけます。			
米国標準規格として採用され、現時点で最も堅固な暗号化方式の一つといわれる「AES-256bit」暗号化方式を採用。			
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、幅広いシーンでお使い頂けます。※macOSでお使いの際はMac向けの形式にフォーマットする必要があります。			
衝撃吸収ラバーフレームとフローティング構造で米軍採用品の耐衝撃選定基準となる「MIL-STD-810F516.5」をクリアした耐衝撃設計です。			
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。			
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。			
四隅の角に丸みを持たせ、カバンの中に入れても他のものを傷つけない設計です。			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.