

品番：EA759GY-27

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 03:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1877ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | エレコム | 型番 | WRC-X6000GSD-G |
| コネクタ | WAN:RJ-45型(1Gbps)×1ポート LAN:RJ-45型(1Gbps)×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 | データ転送速度 | 有線(WAN):1000Mbps、100Mbps 有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大1147Mbps IEEE 802.11ac:最大3467Mbps IEEE 802.11n:最大800Mbps1(※) IEEE 802.11g:最大54Mbps IEEE 802.11b:最大11Mbps IEEE 802.11a:最大54Mbps ※接続機器が2.4GHz帯で256QAM通信対応の場合 |
| 規格 | 有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 無線:IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 | 対応OS | Windows:Windows 11/10 macOS:macOS Sequoia 15、macOS Sonoma 14、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11 iOS:iOS 18/17/16/15 iPadOS:iPadOS 18/17/16/15 Android:Android 15/14/13/12/11/10 |

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ | 49(W)×175(D)×198(H)mm ※突起部除く | 重量(g) | 約560g(本体のみ) |
| 付属品 | ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約0.5m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚、F-Secure SENSEライセンスシート1枚 | 対応機器 | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 |
| セットアップツール対応ブラウザ | Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWebブラウザを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 | 有線設定 | WAN:自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション) LAN:DHCPサーバー、固定IPアドレス |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2400～2484MHz 5.2GHz帯(W52):5150～5250MHz 5.3GHz帯(W53):5250～5350MHz 5.6GHz帯(W56):5470～5730MHz | チャンネル | 2.4GHz帯:1～13ch 5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch |
| 無線セキュリティ | WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP) | 設定方式 | WPS対応 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャー | 接続可能台数 | 推奨40台 |
| 搭載モード | ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード(通常/離れ家) | アンテナ(本数) | 内蔵タイプ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本) |
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) | 対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット |
| その他機能 | UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応 | 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 13.2W(最大) | 電源コネクタ | DCジャック |
| カラー | グレー | 材質 | プラスチック |
| 動作環境 | 温度:0～40℃、湿度:10～85%(ただし結露なきこと) | 取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE |
| その他 | こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応 ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 MU-MIMO機能:対応 マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで) セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 | | |
| 高速通信と安心のセキュリティ機能搭載モデル。 | | | |

IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。

Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。

4K動画ストリーミングやオンラインゲームなどを快適にご利用いただけます。

複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続しても快適なWi-Fi環境を実現します。

回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。

IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。

新たな時代のネットワークセキュリティを担保するために、F-secure社のSENSEを搭載(1年ライセンス付き)。

セキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載しているので、端末同士のウイルス感染リスクや情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。

内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。

「らくらく引越越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。

使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。

「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択、接続します。

中継器としてお使いの場合、離れ家でも使える専用モードを搭載しました。

法的に屋外利用が認められた帯域のみを利用し、ルーターと中継器の間の電波を中継することができます。

本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.