

品番：EA764AC-111

品名：USB変換マルチアダプター-(TypeC-/DPaltモード対応)



※写真は実際の製品と異なる場合があります。

販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 03:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USBTypeC- HDMI+VGA+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応 モバイル変換アダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCMHVL
サイズ(W×D×H)mm	66×102×16	電源	バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。端末(パソコン)本体に付属のPD対応ACアダプタをご使用ください。
カラー	ブラック	ケーブル長	14cm
コネクタ	USB Type-C オス-HDMI(タイプA)メス、VGA(ミニD-sub15pin)メス、USB Type-A(USB3.2 Gen1)メス、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45	最大解像度	HDMI3840×2160(4K/30Hz対応) VGA1920×1200/60Hz対応。※同時に使用することはできません。
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)		

「DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード ※以下、DP alt modeと記載)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIまたはVGAの映像信号に変換するアダプタです。パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、HDMIでは最大4K/30Hz(※1)の解像度での出力が可能です。(VGAの場合には最大1920×1200/60Hzの解像度となります)※1 パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイが全て4K/30Hzに対応している必要があります。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

HDMIポートからのデジタル音声出力に対応しています。(VGAポートに接続した場合には音声出力はできません。パソコン本体の音声出力端子をご使用ください)

USB 3.1/3.0/2.0/1.1のUSB周辺機器を接続できるUSBポート(USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)A メス)付きです。

充電対応のUSB Type-Cポート付なので、MacBookのようにType-Cポートで充電可能な本体では、このポートにPC本体のACアダプタを接続することで、HDMIで出力しながら本体の充電ができるPD(Power Delivery)給電にも対応しています。※パソコン本体がType-Cからの充電に対応している機種のみになります。

ギガビット(1000BASE-T)対応のLANポート付でストレスの少ない高速ネットワークを実現します。

<ご注意>※ケーブルを抜き挿しする時には、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、サンワサプライは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。また、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。※製品をお選びの際は、用途及び仕様をご確認のうえお選びください。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。※本製品は屋内用です。※製品の向上のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMI又はVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するとき使用する変換アダプタです。画像出力ポートのほかに、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポート、PD充電用のType-Cポート、LANポートがついたマルチアダプタです。

映像出力可能なUSB Type-CをHDMI又はVGA、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ。

USBTypeC- HDMI+VGA+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応 モバイル変換アダプタ

代替品

	<p>品番 EA764BY-156</p> <p>コメント サイズ、ケーブル長、形状など</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.