

品番：EA764AC-153

品名：USB2.0エクステンダーセット(4ホト/100m)



販売価格	96,800円(税抜) / 106,480円(税込)		
カタログ価格	96,800円(税抜) / 106,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1888ページ		



USB2.0信号を最大100mまで延長でき、4台のUSBデバイスを接続できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-EXSET4
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1	インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1 上位互換)
通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)	コネクタ形状	【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1 出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1 出力/USB Aコネクタメス×4
延長ケーブル長	100m	対応LANケーブル	CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート

電源	セルフパワー	動作環境	動作温度/0～40℃ 保管温度/－20～60℃ 動作湿度/80%以下 ※結露なきこと 保管湿度/80%以下 ※結露なきこと
サイズ	101(W)×79(D)×24(H)mm	重量	送信機/約200g 受信機/約210g
対応機種	<p>【対応パソコン】 Windows搭載 (DOS/V) パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。</p> <p>【対応USB機器】 USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、 HDD、USBキーボード、USBマウス、 USBスキャナーなど</p>	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15

パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダー

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5e/5ケーブル1本を使用して延長することができます

最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き

通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナー、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。

ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。

カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています

接続したACアダプタの抜け止め部品付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。

壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.