

品番：EA759Y-27

品名：名刺スキャナー(両面読み取り対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,100円(税抜) / 65,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,100円(税抜) / 65,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/22 01:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1924ページ | | |



一度のスキャンで両面スキャンできる名刺スキャナ

仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSC-15UB |
| インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1 上位互換) | コネクタ | USB A |
| 解像度 | 600dpi | 読み取りセンサー | CIS(コンタクトイメージセンサー) |
| スキャンモード | グレースケール/8bitカラー/24bit | スキャンサイズ | A6サイズ(105×148mm) |
| スキャン速度 | 約20秒/600dpi約6秒/300dpi | 連続スキャン枚数 | 1枚 |
| サイズ | W186×D80×H48mm | 電源 | USB給電 |
| 付属品 | USBケーブル、キャリアレーションカード、透明名刺入れ、綿棒、取扱説明書 | スキャン認識言語 | 日本語、韓国語、フランス語、ロシア語、フィンランド語、ポーランド語、ギリシャ語、英語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ハンガリー語、チェコ語、中国語(繁体、簡体、香港文字)、スペイン語(スペイン、メキシコ)、ポルトガ |

| | | | |
|--------|--|------|---|
| | | | ル語(ポルトガル、ブラジル)、デンマーク語、スウェーデン語、トルコ語、スロバキア語 |
| システム要件 | <Windows>CPU/Pentium III 800MHz以上インターフェース/USB ポートメモリ/512MB以上ハードディスク/200MB以上<Mac>CPU/Intel 製CPUインターフェース/USBポートメモリ/512MB以上ハードディスク /200MB以上 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15 | | |

一度のスキャンで両面の読み取りが可能です。

名刺を読み込んで、管理や検索が可能です。

高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。

日本語を含む24の言語に対応し、海外の名刺もスムーズに読み込みできます。

名刺データを画像と一緒に保存可能です。

WindowsとMacの両方に対応しています。

付属の透明名刺入れに入れることで薄い名刺にも対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.