


品番：EA764AD-102B

品名：[3ポート] USB3.2ハブ(カードリーダー付)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/17 14:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCHC20MS
ポート数	3ポート	インターフェイス	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 Android 15・14・13・12・11・10・9・8.1 iPadOS 18・17・16・15・14、 5・14・13.4・13 iOS 18~17 ChromeOS	コネクタ	アップストリーム側:(USB3.2)USB Type-C オス×1 ダウンストリーム側:(USB3.2)USB Type-A メス×3
サイズ	21.8(W)×7(D)×125.8(H)mm	重量	32.7g
ケーブル長	60mm	電源(供給電流)	最大900mA(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps	スロット	SDメモリカード、microSDカード
対応メディア規格	SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD	最大対応メディア	SDカード/1TB microSDカード/1TB
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。			
断線に強いメッシュケーブルタイプです。			
高級感のあるアルミボディです。			
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。			
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。			
USBポートにプラスしてSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。			
Type-C接続、USB A 3ポートハブ付き			
厚さ約7mmの薄くてスリムなサイズです。ポーチやカバンポケットなどに収納しやすく、出張や在宅ワークなどで持ち運ぶ際に便利です。			
ケーブルをなくす心配がない一体型			
Windows・Mac OSだけでなく、Android OSとiPadOSにも対応しており、USB Type-Cポートを持つMacBookなどのノートパソコン、タブレットやiPad、スマートフォンなどで使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.