

品番：EA764AD-54

品名：[4ポート] USB3.1ハブ(Type-C/ブラック)



販売価格	10,800円(税抜)／ 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/26 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		

USB Type CコネクタにUSB3.1 Gen2機器を接続する超高速USBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH17BK
サイズ(W×D×H)mm	90×60×16	重量(g)	55
カラー	ブラック	電源	バスパワー/セルフパワー
ポート数	4ポート	コネクタ	USB 3.1 Gen2 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ×2(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)	通信速度	10Gbps(USB 3.1 Gen2)/5Gbps(USB 3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
対応OS	Windows 11・10(64bit・32bit) macOS 12、macOS 11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～15 Chrome OS		

USB3.1 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB Aポートが2個、Type-Cポートが2個付きで4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。

USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。※USB PD対応パソコンである必要があります。※別途ACアダプタが必要です。＜ご購入前にご確認ください＞※本製品の最大転送速度はUSB 3.1 Gen2 (10Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB 3.1 Gen2に対応しておりますがUSB 3.1 Gen2の理論値 (10Gbps) の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB 3.1 Gen1/USB 3.0/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB 3.1 Gen1/USB 3.0/2.0の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.