品番：EA764AD-84

品名：[4ﾎﾟｰﾄ] USB3.1ﾊﾌﾞ(ﾊﾞｽﾊﾟﾜｰ/ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	5,100円（税抜）／ 5,610円（税込）			
カタログ価格	5,100円（税抜）／5,610円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/21 07:07現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1936ページ			

マグネットでしっかり固定できるUSB3.2 Gen1 4ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H417BKN
＜USBハブ＞			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠（USB Ver2.0/1.1上位互換）※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps（理論値）
コネクタ形状	USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）Aコネクタ メス×4（ダウンストリーム/PC接続側）USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）マイクロBコネクタ メス×1（アップストリーム）	電源	バスパワー
供給電流	最大900mA（全ポート合計）※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	ポート数（合計）	4ポート
＜共通仕様＞			
サイズ	約W71×D35×H14mm	重量	約30g
ケーブル長	0.5m	セット内容	取扱説明書、USB接続ケーブル（約

			0.5m）
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15ChromeOS ≪ご注意≫※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）4ポートのUSBハブです。
マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。
USB3.2なのに超コンパクトです。
USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）のスーパースピードモード（5Gbps・規格値）に対応しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.