

品番：EA764AD-86

品名：[3+1ポ-ト] USB2.0+3.0 コンボハブ



販売価格	2,230円(税抜)／2,453円(税込)			
カタログ価格	2,230円(税抜)／2,453円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/28 04:10現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1934ページ			

USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボタイプUSBハブ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3H421BK
サイズ(W×D×H)mm	95×26.5×15.5	重量(g)	32
ケーブル長	約10cm	電源	バスパワー
カラー	ブラック	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム)USB2.0 Aコネクタ メス×3 (ダウンストリーム)USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
ポート数	4ポート	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。

ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) が必要ない機器と併用するのに最適です。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。

USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ポートはスーパースピードモードで動作可能です。

USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。

AC電源不要のバスパワータイプです。

＜ご購入前にご確認ください＞※USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が820mA以内(USB2.0ポート接続時は400mA以内)の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上(USB2.0ポート接続時は400mA以上)の場合、正常に動作しないことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.