


品番：EA764AE-79

品名：パソコン自動切替器(DVI対応/2:1)



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1899ページ		



ディスプレイエミュレーション機能を搭載し切替時のディスプレイ解像度を維持できるUSB接続のDVIパソコン自動切替器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2DUN
対応解像度	解像度1920×1200(60Hz) (WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)	インターフェース	【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pin オス×2キーボード/USB Aコネクタオス×2 マウス/USB Aコネクタオス×2 スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
消費電力	動作電圧-USBポートから電源供給 /DC+5V消費電流/620mA(最大)	切替方式	ホットキー切り替え、マウス切り替え、 オートスキャン切り替え
動作時温度・湿度	温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保管時温度・湿度	温度/-20~60℃ 湿度/80%以下 (結露なきこと)
サイズ	W78×D114×H26.5mm	ケーブル長	0.9m(切替器-パソコン間)
重量	470g	付属品	取扱説明書(保証書付き)
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)デスクトップ パソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、 DVI24pinディスプレイコネクタを持つ 機種	対応キーボード	USBキーボード※指紋認証機能付き キーボード、トラックパッド付きキーボード などでは動作しないことがあります。 ※Bluetoothキーボードには非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのN

			キーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
対応マウス	USBマウス※マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※Bluetoothマウスには非対応です。	対応ディスプレイ	DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ
対応スピーカー	3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE) <ご注意>※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。

1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるといった問題が発生しません。

HDCP対応だから地デジやブルーレイディスクの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。

キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切り替え後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切り替えも可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。

切り替え方法はホットキー切り替え([Ctrl]×2 または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切り替えに対応し、瞬時にポートを切り替えることができます。※マウス切り替え機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。

スピーカーの共有も可能。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切り替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。

パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

<ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.