

品番：EA764AE-81

品名：パソコン自動切替器(アナログ・USB対応)



販売価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/05 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1940ページ		



1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイを切替共有でき、ノートパソコンにも対応したパソコン自動切替器。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2UUN
対応解像度	解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)	インターフェース	【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1
消費電力	動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/280mA(最大)	切替方式	ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
動作時温度・湿度	温度/0～50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保管時温度・湿度	温度/－20～60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
サイズ	W77.99×D72×H24.35mm(本体サイズ)	ケーブル長	0.9m
重量	252g	付属品	取扱説明書(保証書付き)
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミ	対応キーボード	USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キー

	ミニD-sub (HD) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種		ボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付きキーボードには対応しておりません。※Bluetoothキーボードは非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
対応マウス	USBマウス※Bluetoothマウスは非対応です。	対応ディスプレイ	ミニD-sub (HD) 15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2003 (R2)、Windows Server 2008/2008 (R2)、Windows Server 2012/2012 (R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11、Mac OS 9.0～Linux (CentOS、uBuntu、OpenSUSE) <ご注意> ※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。		

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切り替えが可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 <ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.