品番：EA764AF-19

品名：5m ｹｰﾌﾞﾙ(USB3.2/TypeC/VRﾍｯﾄﾞｾｯﾄ対応)

販売価格	7,800円（税抜）／ 8,580円（税込）			
カタログ価格	7,800円（税抜）／8,580円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/07 04:18現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1930ページ			

VRヘッドセットなどとの接続に適したL型Type-Cコネクタを採用し、USB Aコネクタ搭載のパソコンと接続できるUSB3.2 A-TypeCロングケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-RLC305
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠（USB Ver2.0/1.1上位互換）	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ形状	USB 3.2 Gen1（3.1/3.0）Type-Cコネクタ オス（ダウンストリーム）USB 3.2 Gen1（3.1/3.0）Aコネクタ オス（アップストリーム）USB Type-A（パソコン接続側）	ケーブル長	5m
電源	バスパワー	消費電流（最大）	900mA
サイズ	W56.5×D33.6×H14mm	環境条件	動作温度/-20℃～55℃保管温度/-20℃～70℃動作湿度/5%～85%（結露なきこと）保管湿度/5%～85%（結露なきこと）
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB 3.1	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11

	Gen1/USB 3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB 2.0インターフェースに接続した場合はUSB 2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。		
動作確認済みVR機種	Oculus Quest、Oculus Quest 2		

VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Type-Cコネクタを採用し、USB Aポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2 A-Type-Cロングケーブルです。

OCULUS QUEST、OCULUS QUEST2/Meta Quest2との動作確認済みで 中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。※全ての機器での動作を保証するものではありません。

USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）のスーパースピードモード（5Gbps）[規格値]に対応しています。

VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットパソコンなどとの接続・充電にも最適です。

外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。

UL2725規格（VW-1基準）の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
≪ご注意≫　※本製品はディジーチェーン接続には対応しておりません。≪ご購入前にご確認ください≫※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※本製品は、USB 3.2 Gen1規格に対応していますが、USB 3.2 Gen1の規格値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB 2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB 2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB 3.2 Gen2には対応していません。※USB 3.2 Gen1はUSB-IF（USB Implementers Forum）によりUSB 3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.