

品番：EA764AG-25

品名：626-728mm モニターアーム(水平可動/高耐荷重)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/28 12:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1957ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

デスク周りを有効活用。高耐荷重で大型モニタの設置も可能

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1702BK
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	W130×D498.5×H626~728mm
重量	5.3kg	ポール長	700mm
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)	梱包	1個口/853×165×142mm・5.85kg
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	付属品	調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
総耐荷重	20kg	製品カラー	ブラック
必要工具	プラスドライバー、手袋	対応モニタ	49型まで
対応デスク	ERD-M・E・C・TW・MTGA・SHシリーズ、EWDシリーズ、FDMシリーズ、MDEシリーズ、SH-Kシリーズ、SH-FD・FKシリーズ(クランプの下部分がバックパネルの内側に入ります)		

水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。

大型ディスプレイや医療用ディスプレイなど重量のあるものに対応したアームです。

耐荷重は20kgです。※デスクなどへの設置の際はディスプレイの重量、アームの重量に耐えることのできる箇所へ取り付けしてください。

VESA規格の取り付けに対応しています。(75×75mm、100×100mm)※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。

各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。

液晶ディスプレイからのケーブルは、アームのケーブル受けへ通すことができます。

<取り扱い上の注意事項>※仕様にて規定される耐荷重をこえるディスプレイは取り付けないでください。※液晶ディスプレイを取り付けたアームとの総重量は、25kgを超える場合があります。液晶ディスプレイとアームの取り付けその作業を行う際は、必ず二人以上で行うようにしてください。※アーム、チルトの各関節の工場出荷時の保持力は、商品によって異なります。アーム設置後、必ず最適な保持力になるように関節に内蔵されたナット、ボルトを回して調節してください。※アーム操作(角度調節など)は、静かに行ってください。また必ず両手で操作してください。乱暴な操作や連続した繰り返し操作は、液晶ディスプレイとアームとの接合部やアームの付け根部を破損させることがあります。※テーブル端面から液晶ディスプレイをはみ出して設置したり、テーブル端面からはみ出す方向への操作はしないでください。オーバーハングの状態液晶ディスプレイに下方向の力を加えると、テーブルから脱落することがあります。※振動の激しい場所や連続して長時間振動する場所へは設置しないでください。※設計上の想定設置環境温度は、0～40℃です。その範囲を超える環境で使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.