

品番：EA764AJ-211

品名：1.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/グレー)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1891ページ		



USB延長ケーブル(1m)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-E1K2
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス	ケーブル直径	5mm
対応機種	<p><パソコン>USBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン、 Apple Mac Pro、MacBook、iMac、 Mac miniシリーズ、 NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど</p> <p><周辺機器> 各社USB規格の周辺機器</p> <p><ケーブル> 「シリーズA」コネクタを持つUSBケーブル ※USB2.0でのご使用に際しては当社製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。 ※USB2.0・USB1.1いずれの場合でも</p>	ケーブル長 1m	

	USB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。		
ケーブル規格 (UL)	UL20276	結線	ストレート全結線
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器 (ケーブル) を、延長するケーブルです。			
2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。			
金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。			
USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。USB2.0のUSBディスクや弊社製USB2.0認証ケーブル (3m) を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することを当社内で検証しています。 ※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。			
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 ※USB2.0でのご使用に際しては当社製のUSB2.0認証ケーブル (3.0m以内) と合わせてご使用ください。※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.