



品番：EA761DL-3E

品名：4-36mm テプラ



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/05 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル

仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR-R980
テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm	入力	JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
表示	15文字×5行 バックライト付き液晶	文章メモリー	約500文字
装飾	飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網 /8種	文字サイズ	13段階
書体数	漢字/11書体 かな/15書体 英数 /19書体	電源	ACアダプター(付属) 単3電池×6本(別売)
サイズ	195(W)×252(D)×101(H)mm	重量	約1260g(乾電池・テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・432dot)
最大印刷可能幅	30.5mm(36mm幅テープ使用時)	ダイレクトキー	縦横・書体・文字サイズ・外枠
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	熟語数	約148,000語(追加可能)
内蔵文字数	8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等	内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・バンド ウイットフォームファイル除く)

あて名登録	約10,000文字／最大100件	名前登録	約1,120文字／最大40件
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ内蔵	外字登録	10文字
印刷行数	1～14行	フォント	アウトラインフォント
特殊フォーム	11種(ビジネスフォーム)	印刷履歴	10件
内蔵書体	漢字:11書体 かな:15書体 英数:19書体	デザインフォーム	172種
外枠	136種(記号外枠・カットラベル含む)	表組み	14種(カットラベル含む)
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	余白	7段階
文字間隔	4段階	割付け	4種
定長印刷	1.4～95cm	バーコード二次元コード	8規格(QRコード含む)
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	トリマー	オートトリマー(9～36mm幅テープに対応)
パソコン接続	USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ	定型外国語	—
記号・絵文字	1,512種	付属品	ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ
本体色	ブラック	コピー&貼り付け	○
ホームキー	○		

EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズからテープ幅の合うものをお選びください。

カットラベルはEA761DH-24が使用できます。

360dpi・432dot(最大印字可能幅30.5mm)の高精細大型ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。

従来機種と比べて、ラベルを印刷した際の無駄な余白が少なくなりました。ラベル1枚につき、前後の余白が約10mmから約4mmに短くなります。1本のカートリッジからより多くのラベルを作成できるようになり経済的です。

「テプラ」PROテープカートリッジをセットすると、テープの種類を自動で識別できます。テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。

連続印刷時に、ラベルを引き抜くと次のラベルが印刷される「ピック&プリント機能」を搭載しました。ケーブルの配線作業や、オフィスでは取引先別に用意する請求書の宛名など、1枚1枚貼り間違いがないよう確認しながらラベル貼りをするシーンで活用できます。

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。

印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を気にせず作業ができます。

カドを丸くカットすることによりラベルをはがれにくくし、見た目も美しい仕上がりのラベルが作成できます。

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。

ラベルイメージを確認しやすい5行×15文字のバックライト付きワイド液晶を採用しました。

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。さらに専門用語も変換可能なATOK補助辞書の語彙を充実させました。

お名前タグ印刷、ピットコード印刷機能を搭載しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.