

品番：EA761GD-20A

品名：10桁 プログラム関数電卓



販売価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜)／14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2026/03/31 08:01現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1843ページ		



複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理でき、式と計算結果が見やすい4行表示採用のプログラム関数電卓。

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	FX-5800P
桁数	10桁	サイズ	81.5(W)×163(D)×15.1(H)mm
電源	単4電池×1個(付属)	重量	150g
液晶ディスプレイ	数学自然表示 書式通り入力方式 フルドット液晶	基本計算	四則計算 カッコ計算 分数計算 度分秒(60進数)計算 逆数計算 パーセント計算(関数機能) 階乗計算 πの入力 πを含む計算結果表示 無理数(√)計算 数値丸め機能
応用計算	マルチステートメント機能 連続演算機能 リプレイ機能 マルチリプレイ機能 カルク機能 ソルブ機能 内蔵公式128本	高機能計算	超越数:eの入力 n進計算(2進・8進・16進) 論理演算 複素数計算 行列計算 数値微分計算 数値積分計算
基本関数機能	絶対値計算	理化学関連機能	科学定数(40)

	2乗計算 べき乗計算 べき乗根計算 三角関数計算 逆三角関数計算 双曲線関数・逆双曲線関数 指数計算 対数計算 底指定の対数計算 座標変換 (Pol, Rec) 順列・組合せ計算 整数抽出機能 乱数発生機能 乱数発生機能 (整数の乱数) 総和 (Σ) 計算		
その他関数機能	連立方程式・高次方程式の解法	統計データ	統計データ編集機能 (LIST)
統計計算	1変数の統計計算 2変数の統計・回帰計算 正規分布確率演算	メモリー	26～2398メモリー 独立メモリー (M, M+, M-キー方式) アンサーメモリー (Ans.) メモリー保護機能 Reset機能
キーの特徴	プラスチックキー	キーの機能	早打ち機能 (2キーロールオーバー) 負符号 (-) 電源オフ機能
電池寿命	約1年 (1日1時間使用時)	表示設定	小数点以下桁数設定 (Fix) 有効桁数設定 (Sci) 指数表示範囲設定 (Norm) エンジニアリング・シンボル表記 ENG変換機能 計算結果の切換え (S⇔D)
プログラム容量	最大28,500バイト		
407関数			
2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリー保護機能			
複雑な繰り返し計算もスピーディーに処理でき、式と計算結果が見やすい4行表示採用のプログラム関数電卓。			
基本的な関数計算や統計計算、更に高度な計算機能を搭載。			
数学・物理・化学・土木などの分野で良く使う128本の公式を搭載し、自作公式5本の登録も可能です。			
一体型ハードカバー			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
●リプレイ機能:一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。 ●アンサー機能:最新の計算結果を呼び出して次の計算に使うことができます。 ●マルチステートメント機能:“:”により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。 ●エラーリカバー機能:エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。 ●オートパワーオフ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.