

品番：EA764BM-7

品名：LANケーブル中継コネクタ・保護テープセット(CAT6A準拠)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,060円(税抜) / 7,766円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,060円(税抜) / 7,766円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 03:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1911ページ | | |



LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクタです
コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません

仕様

| | | | |
|----------|--|---------|---------------------|
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-VAPFR6A/SET |
| カテゴリ | 6A準拠 | コネクタサイズ | 14.6×30.9×16.2(H)mm |
| 簡易防水テープ長 | 50cm | 重量 | 10g |
| 規格 | CAT6A準拠(10GBASE-T /1000BASE-TX/1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-Tに対応) | カラー | ホワイト |
| 伝送速度 | 10Gbps | 結線方式 | ストレート結線 |
| 動作環境 | 使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと) | 伝送帯域 | 500MHz |
| PoE | PoE/IEEE802.3af | | |

RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個

RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。

LANケーブルを延長できるRJ-45中継コネクタです。

コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。

簡易防水テープが付属しているので、屋外設置の際に中継コネクタを防水処理することができます。

※防水を保証するものではありません。

※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。

CAT6Aに準拠し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。

電力供給が可能なPoE(IEEE802.3af)に対応しています。※接続するケーブルおよび機器がPoEに対応している必要があります。

屋外対応製品と合わせて便利!外壁穴開け不要で配線できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.