

品番：EA764BY-151

品名：[USB Type C] ドッキングステーション



販売価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
カタログ価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1897ページ		



デュアルDisplayPort出力(4K)、またはデュアルHDMI出力(4K)に対応し、PD給電にも対応するUSB Type-C(Gen2)接続のドッキングステーション。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK6
サイズ(W×D×H)mm	230×70×17	重量(g)	370
電源	ACアダプタ	通信速度	10Gbps/5Gbps/480Mbps / 12Mbps/1.5Mbps
インターフェース	USB仕様Ver.3.2Gen2準拠	総ポート数	11ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 (64bit / 32bit)、7 (64bit/32bit) macOS 11、macOS 10.12~10.15 、MacOS X 10.6~10.11	付属品	ACアダプタ、パソコン接続用ケーブル (USB3.1 Gen2 TypeCオス-オス)、電源ケーブル、ドライバーCD-ROM

デュアルDisplayPort出力(4K)、またはデュアルHDMI出力(4K)に対応し、PD給電にも対応するUSB Type-C(Gen2)接続のドッキングステーション。

最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度で2台までのディスプレイに同時出力・拡張出力が可能です。

PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。

USB3.2 Gen2(USB3.1/USB3.0)(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。

Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。

パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー/ヘッドホンとして利用することができます。

ドッキングステーション本体の盗難を防ぐセキュリティスロット(標準スロット)を搭載しています。

自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。

<ご購入前にご確認ください>※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USB ハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はHDCP機能には対応しておりません。※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。※DirectX、OpenGLなどのAPIは対応しておりません。※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試してください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/macOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※本製品はUSB3.2 Gen2(USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen2(USB3.1/USB3.0)の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.1(3.0)/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.1(3.0)/2.0の転送速度になります。※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますこれは本製品の仕様です。※本製品はUSBポートから映像・LAN信号・オーディオ信号などを変換し出力・入力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。※USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.