

品番：EA764DA-11

品名：指紋認証リーダー(USB Type A)



販売価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
カタログ価格	17,500円(税抜) / 19,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



指紋認証でセキュリティ対策、コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	FP-RD3
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 ※1 ※1、インターネット接続の無いWindows 7にEA764DA-11を接続するとインストールに失敗してデバイスマネージャーでは「不明なデバイス」として認識されます。Windows 7ではWindowsUpdateからドライバーをインストールしますが、また、環境によってはWindowsUpdateが遮断されドライバーがインストールされません。この場合はMicrosoft Updateカタログから「Validity Sensors vfs300」のドライバーを個別にダウンロードし、インストールすることで対処可能です。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ※本製品使用時において、不正な利用	指紋センサー	RF方式スワイプタイプ

	による情報の漏洩、データの改ざんなどの損害については責任を負いかねます。		
登録データ数	10件	精度	本人拒否率(FRR):0.1%以下 他人受入率(FAR):0.0001%以下
ケーブル長	10cm	サイズ	24(W)×36(D)×19(H)mm
重量	11g	解像度	508dpi
最大消費電流	最大19mA	通信速度	480Mbps/12Mbps
パソコンの不正使用、個人情報・データの盗難から守る小型指紋認証リーダー。			
リーダーにスライドして認証します。			
重要なファイルやフォルダを暗号化できるので、登録者以外には内容が見えず、データをハッキングから守ることができます。			
指紋認証するだけで指定のアプリケーションを起動させ、開くことができます。			
最大10件(10個の指紋)まで指紋登録ができるので、個人だけでなくグループでも使用できます。※Windows 10では、Windows biometric login platforms Hello及びPassportで標準利用が可能です。			
USB延長ケーブル付きです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.