


品番：EA763A-81

品名：AC100V タイムスイッチ (8時間/防雨型/光センサー)



販売価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
カタログ価格	4,410円(税抜) / 4,851円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



イルミネーションに!店舗用看板等屋外の照明のON/OFFに最適!

### 仕様

設定	2・4・6・8時間	光センサー感度	20～30ルクス ※本機を設置する向きや角度、天候等により、 ”ON/OFF”のタイミングがずれることがあります。
電源	AC100V(60/50Hz)	消費電力	1W
接続容量	最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)	サイズ	約70(W)×45(D)×110(H)mm
コード長	入力側:約20cm 出力側:約15cm	重量	約280g

防雨型(IP44)、屋外用

暗くなると自動で点灯→明るくなると自動で消灯!or 設定した時間(2～8時間)が来ると自動で消灯!

3つの便利な動作モード付き。

- ①常時通電モード
- ②光センサーモード:周囲が暗くなるとON、明るくなるとOFFになります。
- ③光センサー+タイマーモード:本体中央部のつまみを「2・4・6・8時間」のどれかに合わせて使用すると、暗くなるとONになり、指定した時間が来るとOFFになります。

【使用できる電気器具】

・照明器具 750W 以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)

- ・ヒーター使用器具 1500W 以下
- ・トランス使用器具 750W 以下
- ・モーターを使用した器具 400W 以下

エアコンには使用できません。

リモコンやセンサー等による自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

時計内蔵の器具は、使用後に時計を再設定する必要がある場合があります。

※電気器具はスイッチが ON になる時の突入電流が、それらの器具に明記されている消費電流を大幅に上回る事がありますので、上記範囲内でご使用下さい。

過電流は故障や火災の原因となりますので、必ず上記範囲内でご使用下さい。

#### 【ご注意】

本機は一度設定をすると毎日繰り返します。

ただし、タイマー作動中に車のヘッドライト等が本機の光センサー部に当たるなどして、周囲が5秒以上明るくなると、タイマーは最初の設定時間に戻ってカウントします。

(使用する照明器具の明かりでスイッチが切れる場合もありますのでご注意ください。)

また、光センサー部に汚れが付着すると誤動作の原因になります。エアコン・クーラーには使用できません。

本機は完全防水ではありませんので、水中や水がたまるような場所では使用しないで下さい。

また、接続する電気器具のプラグが防雨型でないと防雨仕様になりませんのでご注意ください。

時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要がある場合があります。

リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない事があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.