


品番：EA763AD-209

品名：AC100V/58W/45畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 316,000円(税抜) / 347,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 316,000円(税抜) / 347,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/14 03:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0067ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|
| メーカー | パナソニック | 型番 | F-JDU55-W |
| 適用床面積 | 75㎡(45畳) | タンク容量 | 8.4L |
| サイズ | 510(W)×307(D)×730(H)mm | 消費電力 | 急速:58W 強:48W 中:28W 弱:22W |
| 重量 | 18kg | 運転モード | 急速・強・中・弱・自動 |
| フィルター寿命 | 5年 | コードの長さ | 1.8m |
| 電源 | 交流100V(50/60Hz) | 運転音(dB) | 急速:46、強:43、中:34、弱:22 |
| 風量(m3/min) | 急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2 | 連続運転時間(時間) | 急速:1、強:12、中:16、弱:24 |
| 加湿量(ml/h) | 強:700、中:510、弱:350 | センサー | ニオイ、湿度 |
| カラー | ホワイト | 付属品 | 塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット |

空气中をただよう菌も、付着した菌も除菌。

空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。

塩タブレット自動投入機能搭載。

ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。

運転サインと減光機能

操作ロック機能

油分が浮遊する場所で使用しないでください。
(ひび割れによるけがの原因になります。)

喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)

<おすすめの設置場所>

幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.