品番: EA764A-192

品名: USB3.1 カードリーダー(UHS- II 対応/TypeC)



販売価格	4,800円 (税抜) / 5,280円(税込)				
カタログ価 格	4,800円(税抜)/5,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 18:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1970ページ				





















UHS-IIに対応したType-C SDカードリーダー。埃防止のコネクタキャップ付き

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-3TCSD4BK			
<usbハブ></usbハブ>						
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1上 位互換) ※USB3.2 Gen1 (USB3.1 /3.0) 機器として使用するためには USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応の ホストアダプタかUSB Type-C対応 ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps			
コネクタ形状	パソコン接続側/USB Type-C					
<カードリーダー>						

スロット	SDメモリカード	最大対応メディア	SDメモリカード/1TB
<共通仕様>			
サイズ	W32.5×D11×H44mm	重量	約14g
環境条件	動作時/温度 0~50℃、湿度 0~85% (結露なきこと)保管時/温度 0~55℃、湿度 0~85%(結露なきこ と)	セット内容	本体、取扱説明書、保証書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple MacシリーズUSBホスト機能に 対応し、なおかつマスストレージに対応 したスマートフォン・タブレット※USB ポート(Type-Cコネクタ)を装備し、1つ 以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用する ためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対 応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1)対応のポートを搭載した機 器でなくてはなりません。	対応OS	Windows 11·10·8.1·8·7, macOS 12·11, macOS 10.12~10. 15Android 6.0~12iPadOS 13~15
対応メディア	1TBまでのSDXCメモリーカード1TBまでのSDXCメモリーカード Class41TBまでのSDXCメモリーカード Class61TBまでのSDXCメモリーカード Class101TBまでのSDXCメモリーカード (UHS-I・II)32GBまでの SDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Class1032GBまでの SDHCメモリーカード (UHS-I)2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)2GBまでのSDメモリーカード (Class22GBまでのSDメモリーカード Class42GBまでのSDメモリーカード Class62GBまでのSDメモリーカード Class62GBまでのSDメモリーカード Class62GBまでのSDメモリーカード Class62GBまでのSDメモリーカード Class62GBまでののminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2付別売り)のでする2付別売り)が必要でする2付別売り)のでする2DDでのでする2DDでのできる2DDでのでする2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでのできる2DDでの		

のではありません%SDXCメモリーカードはフォーマット形式が「exFAT」なので書き対応のOSを確認の上ご使用ください。Windows11·10·8. 1·8·7macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6.5~10.11

UHS-II に対応したSDカードリーダーです。

デジカメで撮った写真をパソコンへ高速で転送することができます。

UHS-II対応なのでUHS-Iの3倍のスピードで転送することができます。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) (5Gbps) (理論値)の転送速度に対応しています。

Windows&Mac両対応です。

スロットカバー付きで、ホコリなどからスロット部を守ります。

コネクタキャップ付きです。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※UHS-I および従来のSDインターフェースでもご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.