

品番：EA764A-196

品名：USB3.2 カードリーダー-(USB PD充電対応/Type C)

	販売価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
	カタログ価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/12 20:40現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



最大PD100Wの高速充電対応のType-Cカードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-5TCSDPW
ポート数	1ポート	コネクタ形状(USB Type-Cメス)	充電専用ポート/1ポート
スロット	SDメモ리카ード、microSDカード	対応メディア規格	SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
最大対応メディア	SDカード/1TB microSDカード/1TB	電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ACアダプタ	付属なし	USB PD入力ポート	あり
USB PD最大入力	100W	環境条件	動作時/温度 0～45℃、湿度 10～90%(結露無き事) 保管時/温度 0～55℃、湿度 10～90%(結露無き事)
ドライバ	不要	サイズ	約W52×D50×H11mm
重量	約33g	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット
対応OS	Windows 11・10・8.1・8		

	macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 Android 10～15 iOS 15～18 iPadOS 15～18 ChromeOS	
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。		
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。		
断線に強いメッシュケーブルタイプです。		
高級感のあるアルミボディです。		
追加でドライバーインストールなどは不要です。お使いのノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。		
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.