# 品番：EA764A-27F

# 品名：メモリリーダライタ(USB2.0対応)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,570円（税抜）／ 1,727円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 1,570円（税抜）／1,727円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/06/29 19:17現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | エレコム | 型番 | MR-K013WH |
| インターフェイス | USB2.0 | ケーブル長 | 約5cm(コネクタ含まず) |
| 重量 | 約54g | サイズ | 約72.0(W)×33.0(D)×15.4(H)mm |
| 最大転送速度 | USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) | コネクタ形状 | USB[A](オス)×1 |
| 対応OS | Windows 8.1、7（SP1)、Vista（SP2)/ Mac OS X 10.7～10.7.5、10.8～10.8.3、10.9、10.10 | 対応メディア（SDメモリカード） | SD(HighSpeed, ProHighSpeed, Class2, 4, 6, 10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2, 4, 6, 10, UHS-I)、SDXC(UHS-I, UHS- Ⅱ)/miniSD、miniSDHC(Class2, 4, 6)（※）/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2, 4, 6, 10)、microSDXC<br>（※）別途専用アダプタ必要 |
| 対応メディア（マルチメディアカード） | MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※<br>(※)別途専用アダプタ必要 | 対応メディア(メモリースティック) | MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo<br>（※）別途専用アダプタ必要 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 対応メディア（コンパクトフラッシュ） | コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(Type Ⅱ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ | 色 | ホワイト |
| アダプタなしで48種類、アダプタを使用してさらに6種類のメディアに対応。(アダプタは付属していません。) | | | |
| 本体にケーブルを収納可能。 | | | |
| 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード（128GB）に対応。 | | | |

代替品

**品番**　EA764A-27G

**コメント**　変更点:microSDｶｰﾄﾞが挿入可能に

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.