

品番：EA764AA-166

品名：[単4x2本] ワイヤレスマウス(トラックボール)



販売価格	8,360円(税抜)／9,196円(税込)			
カタログ価格	8,360円(税抜)／9,196円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/07 23:39現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1918ページ			

15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求したトラックボール

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WTB129BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	104.9×128.1×47.2
重量(g)	126	分解能	600・800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単4電池×2本(付属)	カラー	ブラック
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	コネクタ形状	USB(Aコネクタ)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 Chrome OS ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他のすべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。

力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。

手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。			
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。			
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。600・800・1200・1600の4段階の切替えができます。			
左右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限りま す。			
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
付属品	USB A接続レシーバー		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.