

品番：EA764AC-143

品名：USB変換アダプター(C-A/3.0対応)



販売価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜)／2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		

USBAオスコネクタを、タイプCオスコネクタに変換するアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-USB28CAF
コネクタ	USB Type-Cコネクタ(オス)ーUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ(メス)	対応機種	15インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル) 13インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル) 12インチMacBook 2017年モデル 12インチMacBook 2015年モデル USB Type-Cメスポートを持つ各社DOS/Vパソコン、MacBook(2015年モデル) 各社タブレット・スマートフォン USB Aコネクタオスを持つUSBケーブル、USBメモリ・USBキーボード・USBハブなどのUSB周辺機器 USB Aコネクタオスを持つUSBメモリ・USBキーボード・USBハブなどのUSB周辺機器 USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0) 対応など
サイズ(W×D×H)mm	17×37×10	重量(g)	8
カラー	ブラック		

USB Aコネクタ(オス)をUSB Type-Cコネクタ(オス)に変換するアダプタです。(USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 規格対応)

お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタ オス)を持つケーブル)や、USB周辺機器などをUSB Type-Cポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用する機器の速度に準じます)

両面挿せるUSB Type-C(タイプC)コネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。

USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED」モードに対応した変換アダプタです。

急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.