品番: EA764AC-153

品名: USB2.0エクステンダーセット(4ポート)



販売価格	98,000円(税抜)/107,800円(税込)				
カタログ価 格	98,000円(税抜)/107,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/14 05:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



USB2.0信号をKANケーブルで最大100mまで延長でき、4台のUSBデバイスを接続できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-EXSET4
インターフェース規格	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1 上位互換)	通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論 值)
コネクタ形状	【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1 出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1 出力/RJ-45メス×1	対応LANケーブル	CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
延長ケーブル長	100m	電源	セルフパワー
ACアダプタ	有	動作環境	動作温度/0~40℃ 保管温度/−20~60℃ 動作湿度/80%以下 ※結露なきこと 保管湿度/80%以下 ※結露なきこと
セット内容	送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC5V 4A)×1	サイズ	W101×D79×H24mm

	AC電源コード×1 USBケーブル(1.8m)×1 ウォールマウントブラケット×4 ウォールマウントブラケット固定用ネジ ×8 DINレール取付部品×4 DINレール部品固定用ネジ×8 ACアダプタ抜け止め部品×2 ゴムパッド×8 取扱説明書・保証書×1		
重量	送信機/約200g 受信機/約210g	対応機種	【対応パソコン】 Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 【対応USB機器】 USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、 HDD、USBキーボード、USBマウス、 USBスキャナーなど
対応OS	Windows 11·10·8.1·8 macOS(Sonoma) 14, macOS (Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15		

パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。

最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付きです。

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5e/5ケーブル1本を使用して延長することができます。

通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナー、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。

ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。

カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。

壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。

接続したACアダプタの抜け止め部品付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.