


品番：EA764AD-106

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(スイッチ付)



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/08 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	U3H-S418BBK
ポート数	パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート	インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェイス接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェイス接続時はUSB1.1互換で動作)
対応OS	Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、 macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 /Macintosh OS X 10.11 ※各OS の最新バージョンへのアップデートや、 サービスパックのインストールが必要 になる場合があります。	サイズ	123.9×36.6×40.5(H)mm(ケーブル を除く)
重量	約106.1g	ケーブル長	約30.0cm(コネクタ除く)
コネクタ形状	パソコン側:USB A(オス)×1 USB機器側:USB A(メス)×4	最大転送速度	USB3.0スーパースピード/5Gbps(理 論値)、USB2.0ハイスピード /480Mbps(理論値)、USB1.1フルス ピード12Mbps(理論値)
電源方式	バスパワー	供給可能電流	USB3.0接続時:4ポート合計720mA 以内(各ポート180mA未満) USB2.0接続時:4ポート合計400mA 以内(各ポート100mA未満)
カラー	ブラック	動作環境	温度5~40℃、湿度30~80%(結露な きこと)

給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。

USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。

USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。

コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。

USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。

スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。

底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。

ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。

本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.