

品番：EA764AD-83

品名：[4ポート] USB3.0ハブ(回転式コネクタ)



販売価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)			
カタログ価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 01:04現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1936ページ			

コネクタが回転する持ち運びにも便利な直付けタイプのUSB3.0ハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3HSC1BK
サイズ(W×D×H)mm	80×40×9	重量(g)	32
電源	バスパワー	カラー	ブラック
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×4 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)	ポート数	4ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS		

コネクタが回転する持ち運びにも便利な直付けタイプのUSB3.0ハブ
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) のスーパースピードモード(5Gbps) [理論値]に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。

隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。

＜ご購入前にご確認ください＞※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内（USB2.0ポート接続時は500mA以内）の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上（USB2.0ポート接続時は500mA以上）の場合、正常に動作しないことがあります。※USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）はUSB-IF（USB Implementers Forum）によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※USB3.1 Gen2には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.