

品番：EA764AF-19

品名：5m ケーブル(USB3.2/TypeC/VRヘッドセット対応)



販売価格	7,800円(税抜)／8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜)／8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



VRヘッドセットなどとの接続に適したL型Type-Cコネクタを採用し、USB Aコネクタ搭載のパソコンと接続できるUSB3.2 A-TypeCロングケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-RLC305
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0 /1.1上位互換)	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ形状	USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(ダウンストリーム)USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)Aコネクタ オス(アップストリーム)USB Type-A(パソコン接続側)	ケーブル長	5m
電源	バスパワー	消費電流(最大)	900mA
サイズ	W56.5×D33.6×H14mm	環境条件	動作温度/-20℃～55℃保管温度/-20℃～70℃動作湿度/5%～85% (結露なきこと)保管湿度/5%～85% (結露なきこと)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB 3.1	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11

	Gen1/USB 3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB 2.0インターフェースに接続した場合はUSB 2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。		
動作確認済みVR機種	Oculus Quest, Oculus Quest 2		
VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Type-Cコネクタを採用し、USB Aポート搭載パソコンと接続できるUSB3.2 A-Type-Cロングケーブルです。			
OCULUS QUEST、OCULUS QUEST2/Meta Quest2との動作確認済みで 中間部のリピーター機能により安定した高速データ転送を可能にします。※全ての機器での動作を保証するものではありません。			
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。			
VRヘッドセットだけでなくパソコンとスマートフォン・タブレットパソコンなどとの接続・充電にも最適です。			
外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。			
UL2725規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。 《ご注意》 ※本製品はデジチェーン接続には対応しておりません。《ご購入前にご確認ください》※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※本製品は、USB 3.2 Gen1規格に対応していますが、USB 3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB 2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB 2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB 3.2 Gen2には対応していません。※USB 3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB 3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.