

品番：EA764AF-31

品名：ドラッグ＆ドロップ対応 TypeC リンクケーブル



販売価格	9,860円(税抜)／10,846円(税込)		
カタログ価格	9,860円(税抜)／10,846円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/12/16 18:57現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		

USB3.1Type-Cコネクタに対応し2台のパソコン間をドラッグ＆ドロップの直感操作でファイル転送ができる簡単便利なUSB3.1Type-Cリンクケーブル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-LINK5
ケーブル長	約1.5m	重量(g)	50
消費電流	約160mA(最大)	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver. 2.0/1.1上位互換)	通信速度	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※一方がUSB Type-Cコネクタ メスを持つパソコン、もう一方がUSB Aコネクタ メスを標準で搭載しパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cポート、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aポートが必要であり、		

	接続する2台のパソコンともにUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ポートに接続する必要があります。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF (USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	
USB3.1Type-Cコネクタに対応し2台のパソコン間をドラッグ&ドロップの直感操作でファイル転送ができる簡単便利なUSB3.1Type-Cリンクケーブル。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応のリンクケーブルです。 ※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度がUSB2.0準拠の転送速度になります。		
USB Type-C とUSB Aで接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。		
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。		
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。		
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。		
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。		
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。		
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。		
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。		
タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※Windows OS搭載機に限ります。(iPadには対応しません)		
リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能です。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作ができないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.