

品番：EA764AF-32

品名：ドラッグ＆ドロップ対応 USB3.0 リンクケーブル



販売価格	9,200円(税抜)／10,120円(税込)			
カタログ価格	9,200円(税抜)／10,120円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 15:17現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1930ページ			

USB3.0の高速データ通信に対応し、2台のパソコン間をドラッグ＆ドロップの直感操作でファイル転送ができる簡単便利なUSB3.0リンクケーブル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-LINK4
ケーブル長	約1.5m	重量(g)	60
消費電流	約160mA(最大)	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)コネクタオス×2
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver. 2.0/1.1上位互換)	通信速度	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ Surface Pro (2017) ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートが必要であり、接続する2台のパソコンともにUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートに接続する必要があります。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。		

	※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	
USB3.0の高速データ通信に対応し、2台のパソコン間をドラッグ&ドロップの直感操作でファイル転送ができる簡単便利なUSB3.0リンクケーブル。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。		
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。		
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。		
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。		
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー＆ペーストにも対応しています。		
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー＆ペーストが可能です。		
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。		
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。		
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。		
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。 ＜ご注意＞※ケーブルを接続すると自動的にドライバ(スマートデータリンク)のインストール・ソフトウェアのインストールが始まります。(ソフトウェアインストールの実行を求められた場合は実行してください)※セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作ができないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.